

3M**Plato de apoyo para muela de fibra flexible / liso, Ø exterior: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566692 115
GTIN	4046719523801
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de plástico especial **elástico** para el **rectificado de contornos flexible**. Ideal para granulación de 60 y más fina.

Incluye tuerca de apriete adicional de 5/8 pulgadas.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Apto para Ø de discos	115 mm
Ø exterior	115 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo