

3M**Plato lijador con Cierre por adherencia con Centrado y rosca M 14, Ø exterior: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566965 115
GTIN	5010027826946
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

Idóneo para:

Con centrado para muelas con Cierre por adherencia n.º 566902 – 566950.

Atención:

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares **con muelas abrasivas con Cierre por adherencia** 40 m/s.

Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Ø exterior	115 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo