

**Plato de apoyo ISO dureza media / nervado, Ø exterior: 108mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 566670 108    |
| GTIN              | 2050001031778 |
| Clase de artículo | 52M           |

**Descripción****Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

**Plato de dureza media con aletas** para un mejor apoyo del grano en el rectificado de cantos y de superficies. Para **trabajos de rectificado más bastos** en granos de 36 a 60. Conforme a ISO.

**Descripción técnica**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Velocidad circunf. máxima | 80 m/s                  |
| Velocidad de giro máxima  | 13300 min <sup>-1</sup> |
| Apto para Ø de discos     | 115 mm                  |
| Ø exterior                | 108 mm                  |
| incl. tuerca de apriete   | sí                      |
| Tipo de producto          | Plato de apoyo          |