



## Plato de apoyo para muela de fibra flexible / liso, Ø exterior: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	566692 125
GTIN	4046719523818
Clase de artículo	53M

### Descripción

#### Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de plástico especial **elástico** para el **rectificado de contornos flexible**. Ideal para granulación de 60 y más fina.

Incluye tuerca de apriete adicional de 5/8 pulgadas.

### Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Apto para Ø de discos	125 mm
Ø exterior	125 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo