



Pulidora angular WPO, Tipo: 72214900



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 077712 72214900 |
| GTIN | 4014586862729 |
| Clase de artículo | 03F |

Descripción

Ejecución:

- **Regulación electrónica de la velocidad de giro con progresión continua para un aprovechamiento óptimo de la herramienta.**
- **Con mandrino de sujeción, también se puede utilizar como una satinadora completa para trabajos en serie.**
- **Constancia de velocidad de giro máxima en todos los casos por encima de la gama de ajuste total.**
- **Bloqueo de arranque automático contra reconexión incontrolada tras un corte de corriente.**

Suministro:

Pulidora angular de precisión WPO 14 - 25E, mango adicional.

Partes opcionales:

Juego estándar superficie, n.º 077718 tam. F, juego de satinado para perfiles, n.º 077718 tam. S, juego para pulir n.º 077718 tam. P, juego para tubos, n.º 077718 tam. R.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Quality Dress | WPO 14-25 E |
| Vibraciones máximas según EN | 3,5 m/s ² |

| | |
|---------------------------|--|
| Portaherramientas | M14 |
| Intervalo de revoluciones | 900 - 2500 min ⁻¹ |
| Ø máximo pulidor | 250 mm |
| Consumo de potencia | 1200 W |
| Peso | 2,4 kg |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto | Pulidora |

Accesorios

| | |
|--|----------|
| Juego de acero fino para pulidora angular WPO Tipo S | 077718 S |
| Juego de acero fino para pulidora angular WPO Tipo F | 077718 F |
| Juego de acero fino para pulidora angular WPO Tipo R | 077718 R |