

**Plato de apoyo ISO dureza media / nervado, Ø exterior: 117mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566670 117
GTIN	2050001031785
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

**Plato de dureza media con aletas** para un mejor apoyo del grano en el rectificado de cantos y de superficies. Para **trabajos de rectificado más bastos** en granos de 36 a 60. Conforme a ISO.

**Descripción técnica**

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Apto para Ø de discos	125 mm
Ø exterior	117 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo