

**3M****Plato lijador con Cierre por adherencia con Centrado y rosca M 14, Ø exterior: 178mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566965 178
GTIN	5010027826953
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

**Idóneo para:**

**Con centrado** para muelas con Cierre por adherencia n.º 566902 – 566950.

**Atención:**

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares **con muelas abrasivas con Cierre por adherencia** 40 m/s.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Ø exterior	178 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo