

**Plato de apoyo ISO dureza media / nervado, Ø exterior: 172mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566670 172
GTIN	2050001031792
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de dureza media con aletas para un mejor apoyo del grano en el rectificado de cantos y de superficies. Para **trabajos de rectificado más bastos** en granos de 36 a 60. Conforme a ISO.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Apto para Ø de discos	180 mm
Ø exterior	172 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo