



Brida de sujeción con contrasoporte, Tipo: 1



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 370115 1 |
| GTIN | 4020772079758 |
| Clase de artículo | 35A |

Descripción

Ejecución:

Brida de sujeción con 2 calzos regulables. Giratorio según la aplicación. Pieza de presión y contrasoporte unidos mutuamente de forma imperdible.

Ventaja:

Posibilidad de ajuste variable y rápido a distancia de la pieza de trabajo. No se requieren más accesorios para alcanzar la altura de sujeción deseada.

Partes opcionales:

Tornillos de amarre n.º 375300.

Fuerza de apriete máxima: 30 kN

A: 27 mm

A₂: 17 mm

H₁: 0 - 55 mm

Altura H₂: 18 mm

B₂: 44 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|--------|
| L | 115 mm |
| A ₂ | 17 mm |
| Altura H ₂ | 18 mm |
| Fuerza de apriete máxima | 30 kN |
| B ₂ | 44 mm |

| | |
|------------------------|-------------------|
| H _i | 0 - 55 mm |
| Anchura de ranura en T | 10 / 12 /14 mm |
| Tipo | 1 |
| A | 27 mm |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |

Accesorios

| | |
|---|----------------|
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2824100 | 375300 2824100 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1614100 | 375300 1614100 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 8832 | 375300 8832 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2020125 | 375300 2020125 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1616100 | 375300 1616100 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1816100 | 375300 1816100 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 6625 | 375300 6625 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1212100 | 375300 1212100 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1412200 | 375300 1412200 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 8850 | 375300 8850 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1816250 | 375300 1816250 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1212200 | 375300 1212200 |
| Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 161463 | 375300 161463 |
| | 375300 1616160 |

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1616160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
161663

375300 161663

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
181663

375300 181663

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2824400

375300 2824400

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1616250

375300 1616250

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1412125

375300 1412125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2020315

375300 2020315

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
161480

375300 161480

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2824250

375300 2824250

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
202080

375300 202080

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
141250

375300 141250

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1412100

375300 1412100

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1616125

375300 1616125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
101063

375300 101063

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1212125

375300 1212125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1412160

375300 1412160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2424160

375300 2424160

375300 101080

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
101080

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
4236250

375300 4236250

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1614250

375300 1614250

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2824160

375300 2824160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
222080

375300 222080

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1614125

375300 1614125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1816160

375300 1816160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2220200

375300 2220200

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 8880

375300 8880

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2220125

375300 2220125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
121280

375300 121280

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1614160

375300 1614160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1816125

375300 1816125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
141280

375300 141280

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1212160

375300 1212160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
101040

375300 101040

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2220315

375300 2220315

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1010100

375300 1010100

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
121250

375300 121250

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
2020200

375300 2020200