



Brida de sujeción con contrasoporte, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	370115 2
GTIN	4020772079796
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Brida de sujeción con 2 calzos regulables. Giratorio según la aplicación. Pieza de presión y contrasoporte unidos mutuamente de forma imperdible.

Ventaja:

Posibilidad de ajuste variable y rápido a distancia de la pieza de trabajo. No se requieren más accesorios para alcanzar la altura de sujeción deseada.

Partes opcionales:

Tornillos de amarre n.º 375300.

Fuerza de apriete máxima: 40 kN

A: 36 mm

A₂: 21 mm

H₁: 0 - 70 mm

Altura H₂: 20 mm

B₂: 55 mm

Descripción técnica

Altura H ₂	20 mm
B ₂	55 mm
Anchura de ranura en T	12 / 14 / 16 / 18 mm
A ₂	21 mm
Tipo	2

H ₁	0 - 70 mm
L	150 mm
A	36 mm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Tipo de producto	Brida de sujeción

Accesorios

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1816125	375300 1816125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 141250	375300 141250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1212125	375300 1212125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 6625	375300 6625
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 8880	375300 8880
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 121250	375300 121250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2824400	375300 2824400
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1616160	375300 1616160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 202080	375300 202080
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1412200	375300 1412200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1412100	375300 1412100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1614100	375300 1614100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1010100	375300 1010100

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 8850	375300 8850
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1212200	375300 1212200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 181663	375300 181663
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2020125	375300 2020125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2824250	375300 2824250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1614250	375300 1614250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1614160	375300 1614160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2020315	375300 2020315
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2424160	375300 2424160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2220315	375300 2220315
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 101063	375300 101063
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1616100	375300 1616100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1412160	375300 1412160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1412125	375300 1412125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 101040	375300 101040
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1616125	375300 1616125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1816250	375300 1816250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2824160	375300 2824160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 161663	375300 161663
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1616250	375300 1616250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 4236250	375300 4236250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 8832	375300 8832
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2824100	375300 2824100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2220200	375300 2220200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1816100	375300 1816100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1212160	375300 1212160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 101080	375300 101080
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2020200	375300 2020200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 141280	375300 141280
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 161463	375300 161463
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 121280	375300 121280
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1212100	375300 1212100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 222080	375300 222080
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 1816160	375300 1816160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 2220125	375300 2220125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo 161480	375300 161480

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo Tipo
1614125

375300 1614125