



Brida de sujeción con contrasoporte, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	370115 4
GTIN	
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Brida de sujeción con 2 calzos regulables. Giratorio según la aplicación. Pieza de presión y contrasoporte unidos mutuamente de forma imperdible.

Ventaja:

Posibilidad de ajuste variable y rápido a distancia de la pieza de trabajo. No se requieren más accesorios para alcanzar la altura de sujeción deseada.

Partes opcionales:

Tornillos de amarre n.º 375300.

Descripción técnica

Tipo	4
L	235 mm
A	51 mm
Altura H ₂	31 mm
Fuerza de apriete máxima	75 kN
H ₁	0 - 100 mm
A ₂	34 mm
B ₂	70 mm

Anchura de ranura en T	20 / 22 / 24 / 28 mm
Tipo de producto	Brida de sujeción

Accesorios

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1010100	375300 1010100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1616160	375300 1616160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 8832	375300 8832
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 101063	375300 101063
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2424160	375300 2424160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 161663	375300 161663
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2824100	375300 2824100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1616100	375300 1616100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 222080	375300 222080
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1816250	375300 1816250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 8850	375300 8850
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1616250	375300 1616250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 121280	375300 121280
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2824250	375300 2824250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 101080	375300 101080

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1614250	375300 1614250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 101040	375300 101040
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 6625	375300 6625
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2220315	375300 2220315
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 141250	375300 141250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1212125	375300 1212125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2824160	375300 2824160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1212200	375300 1212200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2020315	375300 2020315
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1212160	375300 1212160
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 8880	375300 8880
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 2020200	375300 2020200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1412100	375300 1412100
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 121250	375300 121250
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 161463	375300 161463
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1412200	375300 1412200
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1616125	375300 1616125
Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo 1412125	375300 1412125
	375300 161480

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
161480

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1816125

375300 1816125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1614125

375300 1614125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1212100

375300 1212100

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
181663

375300 181663

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
141280

375300 141280

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
2220125

375300 2220125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1614160

375300 1614160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1412160

375300 1412160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1816160

375300 1816160

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1614100

375300 1614100

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
2220200

375300 2220200

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
2020125

375300 2020125

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
202080

375300 202080

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
1816100

375300 1816100

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.)completo Tipo
2824400

375300 2824400