

métrica Anillo NO PASA 6g, M × altura de paso: 30X1**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486210 30X1 |
| GTIN | 2050001045935 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción**Ejecución:**

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.

Modelo según **DIN 2279 – 2299**.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|------|
| Clase de tolerancia | 6g |
| Paso de rosca | 1 mm |
| Rosca | M30 |
| Calibración | L12 |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Campo de tolerancia | g |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Tipo de rosca | MF |
| Norma | DIN 13 |
| Calidad | 6 |
| Tipo de producto | Anillo No Pasa para roscas |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 60 mm | 028600 60 |
| Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm | 028640 100 |