

**Balanza de resorte, Capacidad de medición máxima: 50CN****Datos de pedido**

Número de pedido	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Clase de artículo	42H

Descripción**Ejecución:**

Carcasa metálica estable en forma manejable; con acabado al martillado. Esfera giratoria dividida y claramente dispuesta con escala doble para la medición en ambos sentidos. Con aguja e indicador de seguimiento.

Aplicación:

Para electrotecnia y mecánica de precisión, por ejemplo, para regular la presión de contacto de los resortes de relé, controlar la presión de las escobillas del motor o ajustar resortes de tracción o compresión.

Precisión:

$\pm 0,01 \times (\text{campo de medición} + \text{valor de medición})$.

Descripción técnica

Ø de esfera giratoria	36 mm
Longitud de palpador L	29 mm
Capacidad de medición	0,05 - 0,5 N
Valor de división de la escala	1 cN
Calibración	K1
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Balanza de resorte

Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F

027730 F