

3M Scotch-Brite™

Rollo de material no tejido Durable Flex, 100 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 280**Datos de pedido**

Número de pedido	556085 280
GTIN	4046719858262
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Material no tejido flexible de alto rendimiento con **distribución de grano extremadamente densa** hasta la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un **comportamiento abrasivo más agresivo**, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificador aún **más uniforme**. La **enorme flexibilidad** facilita la aplicación en lugares de difícil acceso.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero. **Medio / medio fino:** de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Descripción técnica

Grado de finura	medio fino
Comparación de granulado	280 - 360
Color	rojo
Estructura de material no tejido	280
Ejecución	A Very Fine
Denominación 3M	DF
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura de rodillo	100 mm
Longitud del rodillo	10 m
Atributo del nombre de producto	100 mm × 10 m
Tipo de producto	Rollo de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

Barnices	adecuado
Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado con restricciones
seco	adecuado

Accesorios

Mandril	556030
Bloque manual	556020