

Roscas de tubo Calibre anular No pasa, Rosca: G1pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486250 G1 |
| GTIN | 2050001036346 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------------|
| Pasos por pulgada | 11 |
| Ø de rosca | 33,25 mm |
| Rosca | G1 |
| Clase de tolerancia | A |
| Calibración | L12 |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Campo de tolerancia | A |
| Tipo de rosca | G |
| Norma | DIN 228 |
| Tipo de producto | Anillo No Pasa para roscas |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 60 mm | 028600 60 |
| Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm | 028640 100 |