

métrica Anillo NO PASA 6g, M × altura de paso: 52X2**Datos de pedido**

Número de pedido	486210 52X2
GTIN	2050001045911
Clase de artículo	48B

Descripción**Ejecución:**

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.

Modelo según **DIN 2279 – 2299**.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

Paso de rosca	2 mm
Clase de tolerancia	6g
Rosca	M52
Calibración	L12

Tipo de calibre	Calibre No pasa
Campo de tolerancia	g
Tipo de rosca	MF
Norma	DIN 13
Calidad	6
Tipo de producto	Anillo No Pasa para roscas

Servicios

Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 60 mm	028600 60
Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm	028640 100