

**Balanza de resorte, Capacidad de medición máxima: 5N****Datos de pedido**

Número de pedido	478900 5N
GTIN	4045197208132
Clase de artículo	42H

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa metálica estable en forma manejable; con acabado al martillado. Esfera giratoria dividida y claramente dispuesta con escala doble para la medición en ambos sentidos. Con aguja e indicador de seguimiento.

**Aplicación:**

Para electrotecnia y mecánica de precisión, por ejemplo, para regular la presión de contacto de los resortes de relé, controlar la presión de las escobillas del motor o ajustar resortes de tracción o compresión.

**Precisión:**

$\pm 0,01 \times (\text{campo de medición} + \text{valor de medición})$ .

**Descripción técnica**

Longitud de palpador L	48 mm
Capacidad de medición	0,5 - 5 N
Ø de esfera giratoria	72 mm
Valor de división de la escala	0,1 N
Calibración	K1
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Balanza de resorte

---

## Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F

027730 F