

3M Scotch-Brite™

Rollo de material no tejido abrasivo, 100 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 100**Datos de pedido**

Número de pedido	556090 100
GTIN	4001895764035
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria. **Grueso y agresivo:** elimina el óxido, la corrosión ligera y la suciedad en superficies. Para eliminar colores, pintura, plásticos, piezas de caucho desgastados (p. ej. antes del encolado).

Descripción técnica

Estructura de material no tejido	100
Comparación de granulado	180 - 220

Grado de finura	grueso
Color	rojo
Ejecución	A Medium
Denominación 3M	WR-SH
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura de rodillo	100 mm
Longitud del rodillo	10 m
Atributo del nombre de producto	100 mm × 10 m
Tipo de producto	Rollo de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Bloque manual	556020
Mandril	556030