

3M Scotch-Brite™

Esponjas manuales de material no tejido abrasivo rollo con 60 unidades Multiflex, 100×200 mm, Estructura de material no tejido: 280



Datos de pedido

Número de pedido	556150 280
GTIN	3134375383271
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética. Esponjas de mano de material no tejido de esmerilado, flexible y agresivo.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero. **Medio / medio fino:** de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Suministro:

Rollo con 60 esponjas manuales perforadas para cortar.

Descripción técnica

Comparación de granulado	280 - 360
Color	púrpura
Grado de finura	medio fino
Estructura de material no tejido	280
Denominación 3M	MX
Ejecución	A Very Fine
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura	100 mm
Longitud	200 mm
Atributo del nombre de producto	100×200 mm
Tipo de producto	Esponja de material no tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		

Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado con restricciones
seco	adecuado

Accesorios

Mandril	556030
Bloque manual	556020