



Juego de micrómetro de interiores de tres contactos digital, Capacidad de medición: 6-12mm



Datos de pedido

Número de pedido	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital para una **medición de alta precisión** de perforaciones, incluso con grandes profundidades de medición. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Centrado y alineado automáticos. Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. **Sistema de medición μ CAPA** patentado. Superficies de medición de acero templado (HV30–770).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Micrómetro de interiores n.º 428830. Prolongación n.º 428802 y anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, extensiones n.º 428802, cable de datos, radiotransmisor n.º 498921, radioadaptador n.º 498924.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	6 - 12 mm
Número de anillos comprobación	2
Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	8 / 10 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 8-10 mm	428830 8-10

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 6-8 mm	428830 6-8
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 10-12 mm	428830 10-12
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 1/100	428802 1/100