



## Juego de micrómetro de interiores de tres contactos digital, Capacidad de medición: 11-20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital para una **medición de alta precisión** de perforaciones, incluso con grandes profundidades de medición. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Centrado y alineado automáticos. Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. **Sistema de medición  $\mu$  CAPA** patentado. Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio(TiN) (HV5–2300).

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Micrómetro de interiores n.º 428830. Prolongación n.º 428802 y anillos de comprobación.

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, extensiones n.º 428802, cable de datos, radiotransmisor n.º 498921, radioadaptador n.º 498924.

#### Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	11 - 20 mm
Número de anillos comprobación	2
Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	11 / 15 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 17-20 mm	428830 17-20
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 2/150	428802 2/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 14-17 mm	428830 14-17
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 11-14 mm	428830 11-14
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 2/500	428802 2/500