



Juego de micrómetro de interiores de tres contactos digital, Capacidad de medición: 40-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital para una **medición de alta precisión** de perforaciones, incluso con grandes profundidades de medición. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (**sin fallos por basculamiento** de primer orden). Centrado y alineado automáticos. Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. **Sistema de medición μ CAPA** patentado. Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio(TiN) (HV5–2300).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Micrómetro de interiores n.º 428830. Prolongación n.º 428802 y anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, extensiones n.º 428802, cable de datos, radiotransmisor n.º 498921, radioadaptador n.º 498924.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	3
Ø anillo de comprobación	50 / 70 / 90 mm
Capacidad de medición	40 - 100 mm
Cantidad de cabezas de medición	6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Accesorios

Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 4/500	428802 4/500
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 90-100 mm	428830 90-100
Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 4/150	428802 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Micrómetro de interiores de 3 puntos digital IMICRO Capacidad de medición 40-50 mm	428830 40-50
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032