


Garant**CC. T 060202, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 060202 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SS
Tolerancia: MF
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado