


Garant
CC. T 060204, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7035-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado