

**Garant****CNMG 09T304, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Clase de artículo	21G

## Descripción

CN. G 09T304 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado