


**Garant**
**CNMG 09T308, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 09T308 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado