

Garant
CNMG 09T308, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T308 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Rompevirutas	SM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado