

Garant**CNMG 120404, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado