

Garant
CNMG 120412, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 8 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 260 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,

Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado