

**Garant**
**CNMG 120416, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120416 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7035-1
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 8 mm
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado