

Garant
CNMG 190616, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 190616 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190616
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado