

Garant
CNMG 190624, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 190624 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Clase	HB7035-1
Radio angular	2,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190624
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado