

**Garant**
**CNMG 190624, Clase: HB7035-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 190624 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 260 m/min

## Descripción técnica

Clase	HB7035-1
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SG
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 8 mm
Radio angular	2,4 mm

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190624
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado