

Garant
DC. T 070204, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado