

**Garant****DC. T 11T302, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 11T302 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado