

Garant**DC. T 11T304, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado