

Garant**DNMG 110404, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,

Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado