


Garant
DNMG 110408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado