

**Garant****DNMG 150604, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 250760 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197874245   |
| Clase de artículo | 21G             |

## Descripción

DNMG 150604 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 100 - 320 m/min          |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/rev,        |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 5 mm               |
| Clase   | HB7035-1                 |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Condición de corte                            | fuertemente interrumpido |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Radio angular                | 0,4 mm                          |
| Rompevirutas                 | SM                              |
| Asignación fino/desbaste     | Desbaste-acabado                |
| Material de corte            | MD                              |
| Código ISO plaquita de corte | DNMG 150604                     |
| Número de cambios/cortes     | 4                               |
| Tolerancia                   | M                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |