


Garant
DNMG 150608, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm

Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado