

Garant
DNMG 150608, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 260 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Clase	HB7035-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm

Rompevirutas	SG
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado