

**Garant****KNUX 160405L, Clase: HB7035-1****Datos de pedido**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 251032 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197874313   |
| Clase de artículo | 21G             |

**Descripción**

KNUX 160405L HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Clase   | HB7035-1                 |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 100 - 320 m/min          |
| Condición de corte                            | fuertemente interrumpido |
| Radio angular                                 | 0,5 mm                   |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 5 mm               |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/rev,        |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Rompevirutas                                  | SM                       |
| Escalón para el guiado de viruta              | 2,2 mm                   |
| Asignación fino/desbaste                      | Desbaste-acabado         |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte            | MD                              |
| Número de cambios/cortes     | 2                               |
| Código ISO plaquita de corte | KNUX 160405L                    |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |