

Garant**KNUX 160410R, Clase: HB7035-1****Datos de pedido**

Número de pedido	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410R HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min**Descripción técnica**

Radio angular	1 mm
Clase	HB7035-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	SM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado