


Garant
SNMG 120404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7035-1 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm

Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado