

**Garant**
**SNMG 120408, Clase: HB7035-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Clase de artículo	21G

## Descripción

SNMG 120408 HB7035-1 Radio angular: 0,8 mm  
 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado