

Garant**SNMG 120412, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1,5 - 9 mm
Clase	HB7035-1
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Rompevirutas	SG
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120412

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado