

Garant
SNMG 150608, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 150608 HB7035-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Rompevirutas	SM

Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150608
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado