


Garant**SNMM 120412, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	2 - 12 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SR
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMM 120412

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado