

Garant**TCMT 110204, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260952 HB7035-1
GTIN	4045197874665
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110204 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado