

Garant
TCMT 110208, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7035-1
GTIN	4045197874689
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110208 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado